


myAIRVO™ 2 générateur de débit avec humidificateur intégré

Le myAIRVO 2 génère des débits de mélanges air/oxygène chauffés et humidifiés qui sont délivrés au patient via une gamme d'interfaces nasales, de trachéotomie et de masques.



myAIRVO 2 | CARACTÉRISTIQUES

Grâce à son générateur de débit intégré et à son système innovant d'apport en oxygène, le myAIRVO 2 fournit une solution efficace et polyvalente pour le traitement des patients qui profitent ainsi des avantages de l'humidification à domicile et pendant des traitements à long-terme.

Hautes Performances

- Conçu pour dépasser les normes ISO sur l'humidification respiratoire
- Fonctionnement silencieux jour et nuit




Polyvalent

- Gamme d'interfaces Optiflow™ pour les voies aériennes supérieures ou shuntées
- Large plage de débits (2 à 60 L/min)

Simple à installer et à utiliser

- Commandes simples
- Mélange d'O₂ intégré à partir d'un concentrateur ou d'une bouteille
- Capteur d'O₂ intégré
- Pas d'alimentation d'air externe nécessaire

ACCESSOIRES



GÉNÉRATEUR DE DÉBIT myAIRVO 2 AVEC HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ

Domaine d'application	myAIRVO 2 est conçu pour le traitement des patients respirant spontanément qui pourraient tirer un avantage de l'administration de débits élevés de gaz respiratoires chauffés et humidifiés. Cela concerne également les patients ayant les voies aériennes supérieures shuntées. Le débit peut être de 2 à 60 L/min selon l'interface patient. Le myAIRVO 2 est destiné aux patients à domicile et dans des institutions de soins long à terme.
Niveau d'humidité	Conforme à la norme ISO 8185:2007
Réglage du débit	10 à 60 L/min (par paliers de 5 L/min) (Par défaut) 2 à 25 L/min (par paliers de 1 L/min) (Mode enfant)
Interfaces patients	Canules nasales F&P Optiflow+ Interfaces de trachéotomie F&P Optiflow+ Masques avec adaptateur médical standard de 22mm
Modèle	PT100EW
Dimensions	295 mm x 170 mm x 175 mm (11.6" x 6.7" x 6.9")
Poids	2.2 kg (4.8 lb) - appareil seul 3.4 kg (7.5 lb) - emballé dans sa housse, accessoires compris
Caractéristiques électriques	50 Hz 220-240 V - 1.8 A (2.0 A max)

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
 Classe du dispositif médical : Classe IIa
 Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
 Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

Certains produits peuvent ne pas être commercialisés dans votre pays.
 Contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.

www.fphcare.com